

**Pramoninis fenas, Tipas: 351502****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078321 351502
GTIN	4007841351502
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Elektroniniu būdu valdomas pramoninis fenas HG 2320 E.

- **skaitmeninis temperatūros reguliavimas naudojant pultą nuo 80 iki 650 °C**
- **Temperatūros rodymas 10 °C intervalais per LCD ekraną**
- **Oro srauto reguliavimas 2 pakopomis nuo 150 iki 500 l/min.**

Feno su priedais rinkinys HG 2320 E plastikiniame lagamine:

- **Pistoletu formos pramoninis fenas su tolygiu oro srauto reguliavimu, 4 atminties programomis, skaitmeniniais temperatūros ir likusio karščio rodmenimis, LOC funkcija, valdymas viena ranka.**
- **Pritaikymo antgalis 9 mm, plokščias siauro plyšio antgalis 50 mm, atspindintis antgalis, susitraukiančių žarnų rinkinys iš 100 dalių.**

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	HG 2320EKF
Oro temperatūra	80 - 650 °C

Svoris	960 g
Oro srautas	150 - 500 l/min
Modelis	Asortimentas
Naudojama galia	2300 W
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pramoninis fenas

Priedai

Pramoninių fenų priedų rinkinys 12 vnt. Tipas 075569	078329 075569
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007690	078325 007690
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007553	078325 007553
Temperatūros skaitytuvas HL Scan Tipas 014919	078326 014919