



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 25 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris

630380

GTIN

4000896203383

Produktų klasė

630

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Su plienine terkšle, lenkta 15°, perjungiamo.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M5, varžtams su įpjova ir sriegiu M2,5 ir vidiniams Torx® kiaurymių varžtams su sriegiu M3 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 7 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6 mm

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 2

antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 2

antgaliai, C 6,3 varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 0,6×4,5

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 6 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

antgalio laikiklis D 6,3: 1 vnt., skirtas 1/4 colio antgaliams C 6,3
movos kotas D 6,3: 1 vnt., skirtas 1/4 colio antgaliams C 6,3
jungiamasis kaištis: 1 vnt. šešiabriaunė mova C 6,3 - kvadratas 1/4 colio
sudėta į: plastiko dėžę

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dalių skaičius | 25 |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvus |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės |
| Perdavos profilis | Atsuktuvus TORX® varžtams su kiauryme |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvus |
| Perdavos profilis | Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams |
| Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvus |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 5,5-13 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-6 mm |
| Pakuotė | Plastikinė dėžė |
| Ilgis | 125 mm |
| Plotis | 87 mm |
| Aukštis | 38 mm |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |