

**Garant****Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 3****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 320627 3      |
| GTIN             | 4045197774064 |
| Produktų klasė   | 31Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifuotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

**Tinka:**

Tekimo centrai Nr. 320659 dyd. 3, Nr. 321265 dyd. 4, Nr. 321335 dyd. 3.

atitinka spalvinį žymėjimą: K14

Išorinis Ø D: 25 mm

Koto Ø d: 14 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 31 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 22 mm

**Techninis aprašymas**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Išorinis Ø D                     | 25 mm |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub> | 31 mm |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Koto Ø d                   | 14 mm                |
| Smailas kampas             | 60 laipsniai         |
| Rakto dydis                | 22 mm                |
| atitinka spalvinį žymėjimą | K14                  |
| Produkto rūšis             | Centravimo smaigalys |