

Garant**Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

320629 3

GTIN

4045197774620

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

Tinka:

Besisukantis tekinimo staklių centras Nr. 320617 dyd. 32, 40, 50/3; Nr. 320659 dyd. 4; Nr. 321265 dyd. 5; Nr. 321335 dyd. 4.

atitinka spalvinį žymėjimą: K18

Išorinis Ø D: 32 mm

Koto Ø d: 18 mm

Naudingasis ilgis L₁: 40 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 27 mm

Techninis aprašymasNaudingasis ilgis L₁

40 mm

Smailas kampas

60 laipsniai

Koto Ø d	18 mm
Išorinis Ø D	32 mm
Rakto dydis	27 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K18
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys