

Garant**Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

320629 4

GTIN

4045197774637

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifuotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

Tinka:

Besisukantis tekinimo staklių centras Nr. 320617 dyd. 32, 40, 50/3; Nr. 320659 dyd. 4; Nr. 321265 dyd. 5; Nr. 321335 dyd. 4.

atitinka spalvinį žymėjimą: K18

Išorinis Ø D: 55 mm

mažas viršūnės Ø D₁: 30 mm

Koto Ø d: 18 mm

Naudingasis ilgis L₁: 34 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 22 mm

Techninis aprašymasNaudingasis ilgis L₁

34 mm

Išorinis Ø D	55 mm
Smailas kampas	60 laipsniai
Koto Ø d	18 mm
mažas viršūnės Ø D ₁	30 mm
Rakto dydis	22 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K18
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys