

**Garant****Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320631 4
GTIN	4045197774699
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
- Visas grūdintas ir šlifluotas.
- Greitas ir ekonomišką susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

**Tinka:**

Tekimo centrai Nr. 320659 dyd. 5, Nr. 321335 dyd. 5.

atitinka spalvinį žymėjimą: K24

Išorinis Ø D: 68 mm

mažas viršūnės Ø D<sub>1</sub>: 36 mm

Koto Ø d: 24 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 41 mm

Smailas kampas: 60 laipsniai

Rakto dydis: 27 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d	24 mm
Išorinis Ø D	68 mm

mažas viršūnės $\varnothing D_1$	36 mm
Smailas kampas	60 laipsniai
Naudingasis ilgis $L_1$	41 mm
Rakto dydis	27 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	K24
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys