

Garant**Centravimo kūgis, bukas, Maksimalus Ø / Morzės kūgis: 60/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	323000 60/2
GTIN	4045197774729
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Sutrumpinta, buka kūgio viršūnė.**
- **Itin tvirta konstrukcija su sustiprintais guoliais.**
- **Guolis suteptas specialiu tepalu, jam nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Besisukantis tekinimo centras pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, užgrūdintas ir tiksliai nušlifluotas.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tuščiaidurių elementų, vamzdžių ir kt. apdirbimui. Ypač tinka labai tiksliai tekinti sunkiai apdirbamas medžiagas.

Techninis aprašymas

maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
mažiausias Ø	20 mm

Morzės kūgis	2
detalės svoriui prie D	200 kg
detalės svoriui prie D1	140 kg
Kūgio kampas a	60 laipsniai
Galvutės ilgis L	73 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys