

**Garant****Centravimo kūgis, bukas, Maksimalus Ø / Morzės kūgis: 150/5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 323000 150/5  |
| GTIN             | 4045197774781 |
| Produktų klasė   | 31Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

- **Sutrumpinta, buka kūgio viršūnė.**
- **Itin tvirta konstrukcija su sustiprintais guoliais.**
- **Guolis suteptas specialiu tepalu, jam nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Besisukantis tekinimo centras pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, užgrūdintas ir tiksliai nušlifluotas.**

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

**Tuščiaidurių elementų, vamzdžių** ir kt. apdirbimui. Ypač tinka labai tiksliai tekinti sunkiai apdirbamas medžiagas.

**Techninis aprašymas**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| maksimalus radialinis mušimas | 0,007 mm               |
| maksimalus sūkių skaičius     | 2800 min <sup>-1</sup> |
| mažiausias Ø                  | 50 mm                  |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Morzės kūgis            | 5                    |
| detalės svoriui prie D  | 1900 kg              |
| detalės svoriui prie D1 | 1200 kg              |
| Kūgio kampas a          | 75 laipsniai         |
| Galvutės ilgis L        | 112 mm               |
| Produkto rūšis          | Centravimo smaigalys |