

**Garant****Centravimo kūgis, bukas, Maksimalus Ø / Morzės kūgis: 200/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	323000 200/5
GTIN	4045197774798
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- **Sutrumpinta, buka kūgio viršūnė.**
- **Itin tvirta konstrukcija su sustiprintais guoliais.**
- **Guolis suteptas specialiu tepalu, jam nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Besisukantis tekinimo centras pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, užgrūdintas ir tiksliai nušlifluotas.**

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

**Tuščiaidurių elementų, vamzdžių** ir kt. apdirbimui. Ypač tinka labai tiksliai tekinti sunkiai apdirbamas medžiagas.

**Techninis aprašymas**

Morzės kūgis	5
maksimalus radialinis mušimas	0,01 mm
mažiausias Ø	50 mm

maksimalus sūkių skaičius	1800 min <sup>-1</sup>
detalės svoriui prie D	2000 kg
detalės svoriui prie D1	1000 kg
Kūgio kampas a	75 laipsniai
Galvutės ilgis L	136 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys