



## Plokštės spaustuvas, Užveržimo tarpas: 55 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	861620 55
GTIN	4008158027050
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankinės vakuuminės pompos maksimalia prisisiurbimo jėga užtikrina didžiausią horizontalią užspaudimo jėgą. Prie kreipiančiųjų bėgelių esančia svirtimi galima išlyginti aukščio skirtumus. Perkėlus vakuuminio siurblio užspaudimo svirtį, susidaro vakuumas ir spaustuvas automatiškai prisispaudžia prie bazinio paviršiaus.

#### Paskirtis:

Tvirtinti ir pozicionuoti detales su lygiu paviršiumi, pvz., iš keramikos, granito, Corian®, plastiko, skardos ir stiklo.

#### Pastaba:

Kai nekeliate, atleiskite vakuuminį kėliklį, kad guminiai diskai nesideformuotų visam laikui.

Vakuuminius kėliklius rasite nuo Nr. 086200.

maksimali užspaudimo jėga: 260 N

visas ilgis: 361 mm

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	55 mm
maksimali užspaudimo jėga	260 N
visas ilgis	361 mm
Svoris	1,55 kg
Plotis	147 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas