


**Garant****Pjovimo plokštė Ruošinys, HU7310, Įpjovos plotis w: 6,55mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273696 6,55
GTIN	4045197579102
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Paskirtis:**

Pageidaujamų formų šlifavimui.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	6,55 mm
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Kietlydinys	HU7310
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N

Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		