

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273910 12
GTIN	4045197777263
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Pastaba:**

Ant **dešiniųjų laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** – **kairines plokšteles**.

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Ilgis	1,2 mm
Galvutės ilgis L ₁	21,4 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 13
Bendras ilgis L	100 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 13	279815 13
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometriniš atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500