

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273911 12
GTIN	4045197777270
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Pastaba:**

Ant **dešiniųjų laikiklių** tvirtinkite **dešines plokšteles**, ant **kairinių laikiklių** – **kairines plokšteles**.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	16,2 mm
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Ilgis	1,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 13
Galvutės ilgis L_1	21,4 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 13	279815 13
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometriniis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500