



Veržtuvas su svirtimi iš magnio KliKlamp, Užveržimo tarpas: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860750 120
GTIN	4008158027227
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Slystamoji apkaba ir atraminis padas iš **magnio** (pagaminti slėginio liejimo būdu), **ypač tvirti ir ypatingai lengvi**. Kreipiančioji iš kalibruoto poliruoto plieno, cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis, judinama spaudžiamoji plokštė ir fiksatorius iš **stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko, atsparaus lūžiams**. Atraminis padas su nuimama plastikine apsaugine plokšte, po ja kryžminė prizmė apvalių detalių užspaudimui. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte.

Paskirtis:

Greitam ir lengvam **užveržimui vidutine jėga**.

Techninis aprašymas

Svoris	0,26 kg
Kreipiančiosios skerspjuvis	20×5 mm
Išnešimas	80 mm
Užveržimo tarpas	120 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas