

Garant**NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clamp su jėgos stiprintuvu,
Tipas: 125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360465 125
GTIN	4045197777904
Produktų klasė	31F

Aprašymas**Modelis:**

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Tvirtinimo matmenys atitinka su kitų gamintojų spaustuvais.
- Universali konstrukcija tinka įvairioms užspaudimo lūpų sistemoms.
- Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu.
- Visiškai uždaras suklys (lengviau valyti).
- Iš abiejų pusių srieginės kiaurymės ruošinių fiksavimo atramoms.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifotos: tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Galima pritvirtinti kampinę pavarą.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.
- Srieginės kiaurymės ruošinio atramai.

Detalus aprašymas:

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Kreipiamoji grūdinta indukcinio būdu.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifotos:tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte su pakopinėmis lūpomis 360468 ir 360469, 4 spaustukais ir sukamąja rankena.

Priedai pasirinktinai:

- Populiariausių gamintojų lūpos, dydžiai 125, pvz., Nr. 361400 – 361660, Nr. 362390 – 362600, Nr. 361295, Nr. 361296.
- Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys žr. Nr. 360530.
- Ruošinių fiksatorius, sukamoji rankena Nr. 360555; 360800.
- Fiksatorius Nr. 360025.
- Kampinė pavara Nr. 360471.
- Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtric Nr. 361293; 361294 dyd. 125.
- Adapterio plokštės Nr 361297; 361298 dyd. 125.

Pastaba:

- Tinkamą korpuso ilgintuvą 125 žr. Nr. 360467_125 atsarginių dalių sąrašė.
- Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.
- Tinkamas korpuso ilgintuvas 60 yta Nr. 360420 160

Pastaba:

Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.

Techninis aprašymas

$r \pm 0,015$	118 mm
Užspaudimo ribos d	131 - 313 mm
Išilginis griovelis I H7	20 mm
Užveržimo ribos b	0 - 182 mm
Korpuso ilgis a	424 mm
Korpuso plotis B	125 mm
Atstumas tarp griovelių p H7	20 mm
t	144 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HiPo
$o - 0,02$	40 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
$s - 0,02$	62 mm
Korpuso aukštis c $-0,02$	100 mm
Bendras ilgis L	512 mm
Svoris	35 kg

m ±0,02	180 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Serija	HiPoClamp
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 125 mm	362520 125
Korpuso ilgintuvas Tipui 125	360467 125
Aukšta užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361600 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm	360530 12
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 14M12/90	360025 14M12/90
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 22 mm	360530 22
Spaustuvo lūpa, minkštapaaslanki Tipui 125	361325 125
Ruošinio atrama	360555
Aukšta užspaudimo lūpafiksuota Tipui 125	361620 125
Universali spaustuvo lūpafiksuota Tipui 125	361380 125
Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 125	361952 125
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M12	360025 18M12
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10/90	360025 12M10/90
Spaustuvo lūpa, minkštafiksuota Tipui 125	361320 125
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 125 mm	362400 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 14 mm	360530 14
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10	360025 12M10
Kampinė pavara Tipui 125	360471 125

Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362600 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 16 mm	360530 16
Pakopinė lūpafiksuota Tipui 125	361420 125
Universali spaustuvo lūpapaslanki Tipui 125	361390 125
Pakopinė lūpapaslanki Tipui 125	360468 125
Pakopinė lūpapaslanki Tipui 125	361400 125
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362460 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 18 mm	360530 18
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M10	360025 16M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16
Lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi Kai žiaunų plotis 125 mm	362560 125
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M8	360025 16M8
Bazinė lūpapaslanki Tipui 125	361500 125
Pakopinė juostelė pakopinei pusei Tipui 125	361972 125
Pasisukanti užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361660 125
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362620 125
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10	360025 25M10
Ruošinio atrama Tipas 125	360435 125
Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362500 125
Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 125	361962 125
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362420 125