

Garant**NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas HiPo Clamp su jėgos stiprintuvu,
Tipas: 160****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360465 160
GTIN	4045197777911
Produktų klasė	31F

Aprašymas**Modelis:**

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Tvirtinimo matmenys atitinka su kitų gamintojų spaustuvais.
- Universali konstrukcija tinka įvairioms užspaudimo lūpų sistemoms.
- Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu.
- Visiškai uždaras suklys (lengviau valyti).
- Iš abiejų pusių srieginės kiaurymės ruošinių fiksavimo atramoms.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifuotos: tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Galima pritvirtinti kampinę pavarą.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.
- Srieginės kiaurymės ruošinio atramai.

Detalus aprašymas:

- Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
- Kreipiamoji grūdinta indukcinio būdu.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm
- Visos pusės išskyrus priekinę nušlifuotos:tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.
- Hermetiškas ir įzotintas suklys.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte su pakopinėmis lūpomis 360468 ir 360469, 4 spaustukais ir sukamąja rankena.

Priedai pasirinktinai:

- Populiariausių gamintojų lūpos, dydžiai 125, pvz., Nr. 361400 – 361660, Nr. 362390 – 362600, Nr. 361295, Nr. 361296.
- Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys žr. Nr. 360530.
- Ruošinių fiksatorius, sukamoji rankena Nr. 360555; 360800.
- Fiksatorius Nr. 360025.
- Kampinė pavara Nr. 360471.

Pastaba:

- Tinkamą korpuso ilgintuvą 125 žr. Nr. 360467_125 atsarginių dalių sąrašė.
- Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.
- Tinkamas korpuso ilgintuvas 60 yta Nr. 360420 160

Pastaba:

Dydis 125X tiekiamas kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125. Galima naudoti su XPent keičiamomis lūpomis.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga iki maks.	60 kN
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HiPo
Bendras ilgis L	645 mm
o –0,02	40 mm
r ±0,015	164 mm
Korpuso ilgis a	560 mm
Svoris	65 kg
Atstumas tarp griovelių p H7	20 mm
Žiaunų aukštis h	49,8 mm
Užveržimo ribos b	17 - 263 mm
m ±0,02	234 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Korpuso plotis B	160 mm
s – 0,02	70 mm
Išilginis griovelis l H7	20 mm
t	164 mm
Korpuso aukštis c –0,02	115 mm
Užspaudimo ribos d	187 - 433 mm

Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Serija	HiPoClamp
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Pakopinė lūpapaslanki Tipui 160	360468 160
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M10	360025 16M10
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10/90	360025 12M10/90
Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 160 mm	362520 160
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10	360025 25M10
Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362500 160
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M16	360025 18M16
Kampinė pavara Tipui 160	360471 160
Aukšta užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361600 125
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 16M8	360025 16M8
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362460 160
Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 160	361962 160
Pakopinė juostelė pakopinei pusei Tipui 160	361972 160
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 14M12/90	360025 14M12/90
Pakopinė lūpafiksuota Tipui 160	361420 160
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 14 mm	360530 14
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm	360530 12
Ruošinio atrama	360555
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362620 160
Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362600 160

Ruošinio atrama Tipas 300	360430 300
Pakopinė juostelė, spragtelėjimo sistema Tipui 160	361952 160
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10	360025 12M10
Aukšta užspaudimo lūpafiksuota Tipui 160	361620 160
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 18 mm	360530 18
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 22 mm	360530 22
Lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi Kai žiaunų plotis 160 mm	362560 160
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 16 mm	360530 16
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362420 160
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 160 mm	362400 160
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 18M12	360025 18M12