


**Garant****Pakopinė lūpa paslanki, Tipui: 125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360468 125
GTIN	4045197777928
Produktų klasė	31F

**Aprašymas****Paskirtis:**

HD lūpų tvirtinimui Nr. 362390 – 362600.

**Apdirbama medžiaga:**

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

**Tinka:**

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvams Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

**Techninis aprašymas**

Aukštis $h_1$	20 mm
Ilgis $l_1$	40 mm
Žiaunų aukštis $h$	39,5 mm
Žiaunų plotis $b$	125 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT

Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Žiaunų ilgis I	70 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai