


**Garant**
**Pakopinė lūpa fiksuota, Tipui: 125**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360469 125
GTIN	4045197777942
Produktų klasė	31F

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

HD lūpų tvirtinimui Nr. 362390 – 362600.

**Apdirbama medžiaga:**

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

**Tinka:**

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvams Nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

**Techninis aprašymas**

Ilgis l <sub>1</sub>	43 mm
Žiaunų plotis b	125 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan

Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Aukštis $h_1$	20 mm
Žiaunų aukštis $h$	39,5 mm
Žiaunų ilgis $l$	92 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai