



## Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139651 M8
GTIN	4045197777355
Produktų klasė	12J

### Aprašymas

#### Modelis:

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

#### Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 139651 + 129100 HB**.

Forma **HE**: užsakyti su **Nr. 139651+ 129100 HE**.

### Techninis aprašymas

Koto ilgis $L_s$	36 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	60 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	16,85 mm
Sriegio dydis	M8
Nominalusis $\varnothing D_c$	5,95 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	16,85 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
<b>Paslaugos</b>	
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB