

Garant

eco įpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 26/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus eco aušinimas.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319133. 319140 – 319141 dydis RR arba LR.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

Techninis aprašymas

Aukštis h ₁	21,4 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	65 mm
Peilio aukštis h ₅	26 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	97 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis