

**Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139680 5X0,5
GTIN	4045197778222
Produktų klasė	12J

Aprašymas**Modelis:**

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Bendras ilgis L	55 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	10,25 mm
Sriegio dydis	M5×0,5
Nominalusis $\varnothing D_c$	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10,25 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	MF

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB