

**Garant**

**eco įpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 26/3Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus eco aušinimas.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319133. 319140 – 319141 dydis RR arba LR.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

**Techninis aprašymas**

kai maksimalus ruošinio Ø	90 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	26 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	21,4 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	109,5 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis