



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, MF: 10X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139680 10X1
GTIN	4045197778260
Produktų klasė	12J

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 139680 + 129100 HB** .

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 139680 + 129100 HE** .

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	20,5 mm
Sriegio dydis	M10×1
Nominalusis $\varnothing D_c$	7,95 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	20,5 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
Paslaugos	
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB