

**Garant**

**eco atpjovimo peilis sustiprintas, kairinis, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 26/3Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273865 26/3L
GTIN	4045197778352
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus eco aušinimas.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319132. 319140– 319141 dydis RL arba LL.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	90 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	26 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	21,4 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	109,5 mm

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis