

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M SVJBR/L11
Galvutės ilgis L ₁	31,4 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Kakliuko plotis L ₄	9,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	2 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500