

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	38 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVJBR/L11
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	2 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešinysis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500