

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	28 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Kakliuko plotis L ₄	16,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVJBR/L16
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	44 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	4,6 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 17	269028 17
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500