

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis L_4	9,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A16M SVJBR/L11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	31,4 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	2 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	22 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500