

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Kakliuko plotis $L_4$	11 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis $L_1$	38 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	2 mm
Laikiklio ISO kodas	A20Q SVJBR/L11
Bendras ilgis L	180 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500