

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A25R SVJBR/L16
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	4,6 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	44 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	16,5 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	24 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 17	269028 17
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500