



## Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3Lmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	32 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	70 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Keičiamų plokštelių varžtas	229908 (T15; 3,1 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\emptyset D_s$ h6	32 mm
$\emptyset D_3$	11 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	62 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,67 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	10,3 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	12 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229908
-------------------	--------