



Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XP.. 0603
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,9 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229916 (T7; 0,8 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	06
Pjovimo briaunos Ø D_c	35 mm
Bendras ilgis L_{viso}	43 mm
Ø D_3	24 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas a_{max}	23,2 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,49 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229916