



Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 32/4
GTIN	4056544196538
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	43 mm
Ø D_3	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 0904
Keičiamų plokštelių varžtas	229918 (T15; 2,1 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	09
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas a_{max}	16,3 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,88 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229918