



## Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3Lmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	43 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229908 (T15; 3,1 Nm)
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	35 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Keičiamų plokštelių dydis	12
Ø $D_3$	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $a_{\text{max}}$	13,3 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,29 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas

229908