



Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 42/4
GTIN	4056544199317
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	42 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Keičiamų plokštelių dydis	12
Keičiamų plokštelių varžtas	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D ₃	21 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	2,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Bendras ilgis L _{viso}	43 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	20,3 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,85 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229908