



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 40/4L
GTIN	4056544198211
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifluota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	22 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	40 mm
$\emptyset D_3$	19 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	2,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1 Nm)

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	59 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	18,3 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,94 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------