



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifiluota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
$\varnothing D_3$	42 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	105 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	124 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	41,3 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,42 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------