

Garant**Dviejų lizdų galvutė ER, Jungtis: ER40****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 237609 ER40 |
| GTIN | 4045197778925 |
| Produktų klasė | 29W |

Aprašymas**Modelis:**

Dviejų lizdų galvutę sudaro bazinis laikiklis ir keičiamų plokštelių laikiklis.

Integruotas kūgis supaprastina prijungimą prie ER įvorinės įspraustinės.

Pjovimo briaunos reguliuojamos po vieną.

Paskirtis:

Esamų kiaurymių išgręžimui.

Vidinis aušinimas: taip

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC..1204..

Naudingasis ilgis L₁: 85 mm

Suklio ribos Ø: 65,5 - 87,1 mm

Keičiamųjų plokštelių varžtas: 219864

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 219864 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 85 mm |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | CC..1204.. |
| Suklio ribos Ø | 65,5 - 87,1 mm |
| Jungtis | ER40 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Dviejų lizdų galvutė |

