


Garant**Tikslaus ištekinimo galvutė ER, Jungtis: ER25****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 237548 ER25 |
| GTIN | 4045197778949 |
| Produktų klasė | 29W |

Aprašymas**Modelis:**

Su integruotu kūgiu. **Paprasta jungtis su ER įspraustinėmis.** Nustatymo tikslumas 0,002 mm Ø.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Pastaba:

Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos $\pm 20^\circ$! Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 1 Ø praplėtimui nuo 47,9 iki 59,1 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 65 mm |
| Jungtis | ER25 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC..0602.. |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 237606 Dyd. 1 |
| Suklio ribos Ø | 39,9 - 51,1 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Suklio įrankis |

