

Garant**Tikslaus ištekinimo galvutė ER, Jungtis: ER32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Su integruotu kūgiu. **Paprasta jungtis su ER įspraustinėmis.** Nustatymo tikslumas 0,002 mm Ø.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Pastaba:

Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos $\pm 20^\circ$! Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 2 Ø praplėtimui nuo 64,9 iki 81,1 mm.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	75 mm
Jungtis	ER32
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..0602..
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 1
Suklio ribos Ø	50,9 - 67,1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

