

Garant**Tikslaus ištekinimo galvutė ER, Jungtis: ER40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

Su integruotu kūgiu. **Paprasta jungtis su ER įspraustinėmis.** Nustatymo tikslumas 0,002 mm Ø.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Pastaba:

Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos $\pm 20^\circ$! Keičiamų plokštelių laikiklis su adapteriu (Nr. 237531; Nr. 237534) Ø praplėtimui nuo 84,9 iki 105,1 mm.

Keičiamų plokštelių laikiklis su adapteriu (Nr. 237532; Nr. 237534) Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1 mm.

Techninis aprašymas

Jungtis	ER40
Naudingasis ilgis L_1	85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..09T3
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 2
Suklio ribos Ø	66,9 - 87,1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

