

**Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto Ø D_s h₆: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216635 16
GTIN	4045197778970
Produktų klasė	220

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš pagerintos kokybės įrankinio plieno. Giliai išgraviruota skalė. Dvi atskiros keičiamos plokštelės pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas abiem kryptimis, nuožulų nusklembimas ir gilinimas.

Tinka įkypam įgilinimui.

Kampas 0°–90° nustatomas tolygiai.

Pastaba:

Tiksliam laipsnių nustatymui reikalingas reguliavimo įtaisas.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	37 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto Ø D _s h ₆	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Regulatoriaus fiksavimo varžtas	219887
Reguliavimo kalibras	219885
Gilinimo Ø D	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	86 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos	0-90 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Reguliavimo kalibras	219885
Fiksavimo varžtas	219887
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219841