



Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto \varnothing Ds h6: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	216635 20
GTIN	4045197778987
Produktų klasė	220

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš pagerintos kokybės įrankinio plieno. Giliai išgraviruota skalė. Dvi atskiros keičiamos plokštelės pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas abiem kryptimis, nuožulų nusklembimas ir gilinimas.

Tinka įkypam įgilinimui.

Kampas 0°–90° nustatomas tolygiai.

Pastaba:

Tiksliam laipsnių nustatymui reikalingas reguliavimo įtaisas.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T1204..
Iškyšos ilgis L ₁	44 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto \varnothing D _s h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Regulatoriaus fiksavimo varžtas	219888
Reguliavimo kalibras	219886
Gilavimo \varnothing D	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	98 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos	0-90 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
Reguliavimo kalibras	219886
Fiksavimo varžtas	219888