

**HOLEX****Frezavimo galvutės ilgintuvas ilgas, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301106 16
GTIN	4045197778475
Produktų klasė	32B

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

**Paskirtis:**

Lankstus frezavimo galvutė įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2×45 mm) kombinacija.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	70 mm
Išorinis Ø D	38 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
A	17 mm
Norma	DIN 6357
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Ilgintuvas

**Priedai**

Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm

301108 40

Fiksavimo varžtas ilgintuvui Kai koto ilgis L 70 mm

301111 70

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 16 mm

309840 16

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 22 mm

309840 22

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 60 mm

309840 60

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 40 mm

309840 40

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 27 mm

309840 27

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 32 mm

309840 32

Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm

301108 32

Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 13 mm

309840 13

Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm

301108 27