

**HOLEX****Frezavimo galvutės ilgintuvas ilgas, Virbo Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301106 27
GTIN	4045197778499
Produktų klasė	32B

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

**Paskirtis:**

Lankstus frezavimo galvūčių įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2×45 mm) kombinacija.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	70 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Išorinis Ø D	60 mm
A	21 mm
Norma	DIN 6357
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Ilgintuvas

**Priedai**

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm	301108 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm	301108 27
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 13 mm	309840 13
Fiksavimo varžtas ilgintuvui Kai koto ilgis L 70 mm	301111 70
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 60 mm	309840 60
Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm	301108 32