

HOLEX**Frezavimo galvutės ilgintuvas ilgas, Virbo Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301106 40
GTIN	4045197779311
Produktų klasė	32B

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

Paskirtis:

Lankstus frezavimo galvutė įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2×45 mm) kombinacija.

Tiekimo sudėtis:

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	40 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Išorinis Ø D	89 mm
A	27 mm
Norma	DIN 6357
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis	Ilgintuvas
----------------	------------

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 60 mm	309840 60
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 27 mm	301108 27
Fiksavimo varžtas ilgintuvui Kai koto ilgis L 70 mm	301111 70
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 13 mm	309840 13
Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 40 mm	301108 40
Priveržimo varžtas ilgintuvui 70 mm Kai kakliuko Ø D1 32 mm	301108 32
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16