

Garant**CNMG 09T304, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250050 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779038 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMG 09T304 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

| | |
|---|-------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 150 - 500 m/min |
| Kietlydinys | HB7010-1 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Drožlialaužis | SS |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |

| | |
|---|---------------------------------|
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 09T304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |