

Garant**CNMG 09T308, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7010-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui