

Garant**CNMG 120404, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120404 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7010-1
Kampo spindulys	0,4 mm

Drožialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui