

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui